

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.006 Luftbaffle

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.006 - Luftbaffel for VX IT 19"-profilskinne dynamisk

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.



Funksjoner

Art.nr	DK 5302.006
Produktbeskrivelse	For målrettet økning av energieffektiviteten til en klimatisering.
Fordeler	Vertikal børstelist for kollisjonsfri tetting ved installerte skinner på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder	For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale	Stålplate Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	2 vertikale paneler 2 horisontale paneler 4 børstelister 4 deler i PU-celleplast Inkl. festemateriell

Funksjoner

Montasjetips	<p>De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.</p> <p>Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.</p> <p>482,6 mm (19")-montasjeutsparringer som er integrert i sideflatene kan valgfritt tettes med de vedlagte blindpanelene, til installasjon av flere utbyggingskomponenter eller brukes til kabelføringen. Vær oppmerksom på det produktspesifikke leveringsomfanget.</p>
Passer for	Bredde: = 600 mm Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,32 kg
Bruttovekt	2,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x2200 mm, for 19"-dynamisk