

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.008 Luftbaffle

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.008 - Luftbaffel for VX IT 19"-profilskinne dynamisk

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | DK 5302.008 |
| Produktbeskrivelse | For målrettet økning av energieffektiviteten til en klimatisering. |
| Fordeler | Vertikal børsteliste for kollisjonsfri tetting ved installerte skinner på det ytre montasjenivået. |
| Anvendelsesområder | For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system. |
| Materiale | Stålplate Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Børsteliste: Kunststoff, UL 94-HB |
| Overflate | Lakkert |
| Farge | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | 2 vertikale paneler 2 horisontale paneler 4 børstelister 4 deler i PU-celleplast Inkl. festemateriell |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Montasjetips | <p>De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.</p> <p>Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.</p> <p>482,6 mm (19")-montasjeutsparringer som er integrert i sideflatene kan valgfritt tettes med de vedlagte blindpanelene, til installasjon av flere utbyggingskomponenter eller brukes til kabelføringen. Vær oppmerksom på det produktspesifikke leveringsomfanget.</p> |
| Passer for | Bredde: = 600 mm Høyde: = 2.450 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,92 kg |
| Bruttovekt | 2,52 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeskrivelse | VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x2450 mm, for 19"-dynamisk |