

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.027

# Potensialutjevningssett

Stat: 05.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.027 - Potensialutjevningssett for VX IT

Sentralt jordingspunkt med 0,3 m lang jordingsledning for enkel tilkobling til jordings-/potensialutjevningsnettverket (RBC-tilkoblingspunktet) på rammen i kapslingen.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5302.027
Produktbeskrivelse	Sentralt jordingspunkt på kapslingsrammen for enkel tilkobling av rammen til jordings-/potensialutjevningsnettverket (RBC-tilkoblingspunkt).
Anvendelsesområder	For å opprette en gjennomgående, sentral potensialutjevning under alle monterte komponenter eller for å sikre en eksisterende funksjonsjording iht. DIN EN 50 310
Virkemåte	Kontakt mellom alle flate deler og kapslingsrammen som sentralt jordingspunkt i forbindelse med kontakt fra alle monteringskomponenter til samme potensial via kontakfeste eller separat jordingsbånd
Leveringsomfang	7 jordingsbånd (4 mm <sup>2</sup> ), UL Style 1015 AWG 12, for dører og valgfrie sidevegger Sentralt jordingspunkt Inkl. festemateriell
Henvisning	Dersom elektriker har gjennomført risikovurdering på grunnlag av sluttbruken og ikke har oppdaget noe større risikopotensial, er det ikke nødvendig med tiltak for å gjennomføre beskyttelsesjording
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,26 kg
Bruttovekt	0,265 kg
Tolltariffnummer	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Produktbeskrivelse	VX IT potensiell utjevningssett for VX IT