

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.035

## Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.035 - Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5302.035
Fordeler	Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene. Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festnivået For å støtte tunge komponenter For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak for 19" profilskinner, standard for 19" profilskinner, dynamic
Belastning	1500 N
Henvisning	Effektiv flate per side 25 mm

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX IT TE TX CableNet
Nivå-avstand	600 - 825 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,86 kg
Bruttovekt	3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Glideskinne, 1 HE, dybdevariabel, for VX IT-profilskinner standard og dynamic, for TS IT L-profilskinner, for TE montasjerammer, for montering av fremre festnivå, kapasitet 1500 N.