

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**IT 5302.042**

**19"-kabelbroer, dybdevariabel**

Stat: 25.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.042 - 19"-kabelbroer, dybdevariabel

Kabelbroen kan innenfor 19"-monteringsnivået tilby en integrert mulighet for kabelføring mellom fremre og bakre monteringsnivå innenfor samme skap.

## Funksjoner

Art.nr	IT 5302.042
Produktbeskrivelse	Komfortabel mulighet for integrert kabelføring mellom fremre og bakre 19"-monteringsnivå innenfor monteringsnivåene i samme skap.
Fordeler	<p>Kabelinngang på forsiden via børstelist for termisk isolering av kabelinngangsområdet</p> <p>Direkte kabelføring mellom patch-nivå og komponent med utvidelse på baksiden, optimal kabelføring med brytermontering på baksiden</p> <p>Helt dybdevariabel takket være variabel, trinnløs uttrekking av kabelbro</p> <p>Forebygging av feil luftstrømmer ved å isolere overgangen</p> <p>Åpen øvre del for enkel ettermontering, også for kabler som allerede er ført inn</p> <p>Kabelbro kan utvides med 1 HE ved å bruke ett kabelgjennomføringspanel til med børstelist</p>
Materiale	Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelbro Børstelist
Monteringsmuligheter	For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
Nivå-avstand	500 - 750 mm
Høydeenheter	1 HE
Belastning (statisk)	150 N
Passer for	zur schrankunabhängigen Montage
Henvisning	Festemateriell må bestilles separat

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,8 kg
Bruttovekt	7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co <sup>2</sup> e
Tolltariffnummer	73269098
Produktbeskrivelse	19"-kabelbroer, dybdevariabel, 500 - 750 mm, RAL 9005

---