

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

## Kabelrenne, variabel dybde

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Kabelrenne, variabel dybde for VX IT, TE 8000

For beskyttet kabelføring mellom monteringsområdene på for- og baksiden.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5302.043
Produktbeskrivelse	For beskyttet kabelføring mellom monteringsområdene på for- og baksiden.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	Profilskinnesystem VX IT Standard Profilskinnesystem TX CableNet Profilskinnesystem TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT-standard: min. 510 mm - maks. 710 mm, ved alternativt feste 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - maks. 710 mm, ved alternativt feste 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - maks. 710 mm, ved alternativt feste 415 mm - 615 mm
Lengde	350: 550 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,74 kg

# Funksjoner

Bruttovekt	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005