

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.044**

**Kabelfangskinne, dybdevariabel**

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.044 - Kabelfangskinne, dybdevariabel for VX IT, TE

For VX IT og TE. Muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivåene.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5302.044
Fordeler	Skinnenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
Anvendelsesområder	For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingskinnene med kabelstrips eller borrelås. Kabeloppsamlingskinnene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festetilbehør
Nivå-avstand	350 - 550 mm
Henvisning	Montasjemål +170 mm = 482,6 mm (19") nivåavstand med VX IT standard Monteringsmål +175 mm = 482,6 mm (19") nivåavstand med VX IT dynamic
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,67 kg
Bruttovekt	0,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX Kabelbeslagskinner325-575 mm

---