

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.109

Profilskinner standard, 482,6 mm (19")

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.109 - Profilskinner standard, 482,6 mm (19") for VX IT

Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene.

Funksjoner

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr | VX 5302.109 |
| Utførelse | for VX IT 19"-profilskinne standard |
| Produktbeskrivelse | Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene. |
| Fordeler | Integrert, toveis HE-merking Integrert systemhull i HE-rasteren på fronten og på siden, muliggjør HE-basert montasje av kabelføringselementer for strukturering av kablingen |
| Tekniske data | Runde og firkantede hull i sidene i HE-rasteren En potensialutjevning innenfor montasjenivået og med festerammen skjer via festelementene 19" festehull inkl. HE-midtfeste iht. standard EIA 310 E |
| Anvendelsesområder | Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems |
| Materiale | Stålplate, 2 mm |
| Overflate | Grunnet |
| Farge | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Monteringsposisjon | bak |
| Monteringsmuligheter | Alternative monteringsbredder fra 21" – 24" avhengig av valgt festetype og kapslingsdimensjon som kan realiseres |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Montasjetips | For montering trenger man en kombinasjon med tverrtravers, dybdestag eller montasjevinkel Bruk av ulike festemuligheter er avhengig av den enkelte kapslingsdimensjonen |
| Passer for | Høyde: = 47 HE = 2.200 mm |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 8,5 kg |
| Bruttovekt | 9,72 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 37 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | Standard 19"-profilskinner, monteringsstilling: bak, 47 U |