

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.110 Montasjevinkel

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.110 - Montasjevinkel for VX IT 19"-profilskinner

Monteringsvinkel for VX IT 19" profilskinner, for feste av tommebaserte (inch) profilskinner i VX IT nettverks- og serverskap.

Funksjoner

Art.nr	VX 5302.110
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse	For feste av de 482,6 mm (19") profilskinnene i VX IT nettverk-/serverskap.
Fordeler	En potensialutjevning av profilskinnene skjer via festet
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,6 kg
Bruttovekt	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Montasjevinkel for VX IT 19" profilskinne, for feste av 482,6 mm (19") profilskinnener , standard, i VX IT nettverk-/serverskap. Racks med bredde på 600 mm festes direkte på rammeverket.

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring