

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.111 Dybdestag

Stat: 25.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.111 - Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner

L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

Funksjoner

Art.nr	VX 5302.111
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse	For feste av 482,6 mm (19")-profilskinner.
Fordeler	Spesielt høy lastkapasitet inntil 15.000 N Økt stabilitet på grunn av bedre lastfordeling Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Dybdestag Inkl. festemateriell 4 dybdestag (2 oppe, 2 nede)
Montasjetips	For feste av profilskinner i skap med dybde >1000 mm og bredde > 600 mm trengs bæreskinne for VX IT i tillegg
Passer for	Kapslingstype: VX IT, standard Bredde: > 600 mm Dybde: = 1.000 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	8,8 kg
Bruttovekt	9,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner, for festing av 482,6 mm profilskinner. For skapbredde: > 600 mm, For skapdybde: = 1 000 mm, stålplate, lakkert, RAL 9005

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------