



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Kabelføring

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Kabelføring for VX, VX IT

For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.



Funksjoner

Art.nr	VX 5302.120
Fordeler	Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy Kan alternativt fastskrues Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
Anvendelsesområder	For vertikal kabelføring og strekkavlastning på nettverks- og serveranvendelser
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På VX IT rammeverket mellom tak- og bunnramme I VX IT racks med en bredde på 800 mm er det mulig med et alternativt skrufeste mellom øvre og nedre dybdestag

Funksjoner

Montasjetips	Montasjen skjer over hele skapdybden på rammen ved hjelp av hurtigfeste. Ved montasje i 800 mm brede skap er en ekstra fastskruing på dybdestagene til 19"-utbyggingen mulig
Dimensjoner	Bredde: 145 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,4 kg
Bruttovekt	4,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Kabelkanal for VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005