


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.120 Kabelføring

Stat: 18.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.120 - Kabelføring for VX, VX IT

For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5302.120
Fordeler	Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy Kan alternativt fastskrues Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
Anvendelsesområder	For vertikal kabelføring og strekkavlastning på nettverks- og serveranvendelser
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På VX IT rammeverket mellom tak- og bunnramme I VX IT racks med en bredde på 800 mm er det mulig med et alternativt skrufeste mellom øvre og nedre dybdestag

# Funksjoner

Montasjetips	Montasjen skjer over hele skapdybden på rammen ved hjelp av hurtigfeste. Ved montasje i 800 mm brede skap er en ekstra fastskruing på dybdestagene til 19"-utbyggingen mulig
Dimensjoner	Bredde: 145 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,4 kg
Bruttovekt	4,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Kabelkanal for VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005