

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.155

# Profilskiner dynamic, 482,6 mm (19")

Stat: 10.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.155 - Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19") for VX IT

Profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

## Funksjoner

Art.nr	VX 5302.155
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
Produktbeskrivelse	Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett for serversystemer som er festet direkte på 19"-systemhullene.
Fordeler	Integrert, toveis HE-merking Integrert systemhull i HE-rasteren på fronten og på siden, muliggjør HE-basert montasje av kabelføringselementer for strukturering av kablingen
Tekniske data	Runde og firkantede hull i sidene i HE-rasteren En potensialutjevning innenfor montasjenivået og med festerammen skjer via festelementene 19" festehull inkl. HE-midtfeste iht. standard EIA 310 E
Anvendelsesområder	Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Materiale	Stålplate, 2,5 mm
Overflate	Grunnet
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsposisjon	bak
Monteringsmuligheter	Alternative monteringsbredder fra 21" – 24" avhengig av valgt festetype og kapslingsdimensjon som kan realiseres

# Funksjoner

---

Montasjetips	For montering trenger man en kombinasjon med tverrtravers, dybdestag eller montasjevinkel Bruk av ulike festemuligheter er avhengig av den enkelte kapslingsdimensjonen
Passer for	Høyde: = 42 HE = 2.000 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	13,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT 19"-profilskinner dynamisk, installasjonsposisjon: bak, 42 U

---

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------