

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.164 Dybdestag

Stat: 06.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.164 - Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner

L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

## Funksjoner

Art.nr	VX 5302.164
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
Produktbeskrivelse	For feste av 482,6 mm (19")-profilskinner.
Fordeler	Spesielt høy lastkapasitet inntil 15.000 N Økt stabilitet på grunn av bedre lastfordeling Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Dybdestag Inkl. festemateriell 4 dybdestag (2 oppe, 2 nede)
Montasjetips	For feste av profilskinner i skap med dybde >1000 mm og bredde > 600 mm trengs bæreskinne for VX IT i tillegg
Passer for	Kapslingstype: VX IT, Dynamic Bredde: > 600 mm Dybde: = 1.200 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	12 kg
Bruttovekt	12,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner, for festing av 482,6 mm profilskinner. For skapbredde: >600 mm, for skapdybde: = 1 200 mm, stålplate, lakkert, RAL 9005

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------