

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Kabelgjennomføringspanel med børsteliste

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



Funksjoner

Art.nr	DK 5302.202
Produktbeskrivelse	For enkel kabelføring mellom to områder som er atskilt fra hverandre av 482,6 mm (19") montasjenivå, f.eks. mellom det fremre og bakre området til 19" montasjenivået.
Fordeler	For å øke kabelgjennomføringen er det bare å sette sammen to paneler
Anvendelsesområder	For lukking av og samtidig kabelføring i monteringsområder i 1 HE, 482,6 mm (19") monteringsstandard
Materiale	Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Fibre børstelister: Plast PA6, halogenfri Feste for børstelist: Plast PVC, inneholder halogen
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Montasjeutsparring	Bredde:390 mm Høyde:30 mm
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter	1 HE

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,2 kg
Bruttovekt	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	Kabelinnføringspanel med 482,6 mm (19"-) børstelist, 1 U, RAL 9005