

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.134

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.134 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, IP 55, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse i forskjellige dimensjoner og kapslingsgrad opptil IP 55.



Funksjoner

| | |
|----------------|---|
| Art.nr | VX 5307.134 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005 |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Leveringsomfang | Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 150 mm / 130 mm |
| Instalation position in 19" area | Foran og bak |
| Nivåavstand (ved levering) | 520 mm |
| 19"-feste | skrudd fast på tverrstaget oppe og nede |
| Utførelse | Standard |
| Utførelse tak | én del, lukket |
| Design av bakdøren | Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler |
| Design av inngangsdøren | Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler |
| Utforming av profilskinner | 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT |
| Utførelse av gulv | Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket |
| Utførelse 19"-nivå(er) | Foran og bak |
| Utforming posisjon profilskinner | 19"-nivå foran og bak |
| Belastning | 8 000 N |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 8 000 N |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger |
| IK-kode | IK08 |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 106,72 kg |
| Bruttovekt | 119,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 295,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | VX IT, solid, IP55.19"-monteringsvinkler, standard, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Negative Certificate Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |