


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5308.113

## Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5308.113 - Nettverks-/serverskap VX IT med ventilerte dører, med 19"-profilskinner standard

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5308.113
Utførelse	ventilert Standard med 19"-profilskinner
Materiale	Stålplate Aluminium Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005

# Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. 85 %) Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate i flere deler, med kabelinnføring inn i hjørneområdene foran og bak Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	87 mm / 720 mm
Instalation position in 19" area	Foran og bak
Nivåavstand (ved levering)	720 mm
19"-feste	Med montasjevinkel skrudd fast opp og nede på rammeverket
Utførelse	Standard
Utførelse tak	i flere deler, med kabelinnføring inn i hjørneområdene foran og bak
Design av bakdøren	Stålplatedør, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Design av inngangsdøren	Aluminiums-stålplatedør, ventilert, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner	482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv	åpen
Utførelse 19"-nivå(er)	Foran og bak
Utforming posisjon profilskinner	19"-nivå foran og bak

# Funksjoner

Belastning	15 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	12 000 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	70,83 kg
Bruttovekt	81,2 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT, ventilert, 19"-monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 600x2000x1000mm, 42U

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK