


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5308.190

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5308.190 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med IP 55, tomt skap

VX IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.



Funksjoner

Art.nr	VX 5308.190
Materiale	Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eløksert/lakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Utførelse tak	én del, lukket
Design av bakdøren	Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Design av inngangsdøren	Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner	uten
Utførelse av gulv	Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Utforming posisjon profilskinner	uten
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
IK-kode	IK08
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	81,7 kg
Bruttovekt	86,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	212,9 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 600x2000x100mm, 42U

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Negative Certificate Overflate Kapslingsgrad
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK