

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5314.126

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 22.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5314.126 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



Funksjoner

| | |
|----------------|---|
| Art.nr | VX 5314.126 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005 |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Leveringsomfang | Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 1.000 mm |
| Høydeenheter | 47 HE |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 87 mm / 193 mm |
| Instalation position in 19" area | Foran og bak |
| Nivåavstand (ved levering) | 720 mm |
| 19"-feste | skrudd fast på dybdestaget oppe og nede |
| Utførelse | Standard |
| Utførelse tak | flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate |
| Design av bakdøren | Stålplatedør, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler |
| Design av inngangsdøren | Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler |
| Utforming av profilskinner | 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT |
| Utførelse av gulv | åpen |
| Utførelse 19"-nivå(er) | Foran og bak |
| Utforming posisjon profilskinner | 19"-nivå foran og bak |
| Belastning | 15 000 N |

Funksjoner

| | |
|---|--|
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 12 000 N |
| IK-kode | IK08 |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 105 |
| Bruttovekt | 115 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 283,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| EAN | 4028177945326 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Negative Certificate Overflate |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |