

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5326.190

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5326.190 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med IP 55, tomt skap

VX IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.



Funksjoner

| | |
|----------------|--|
| Art.nr | VX 5326.190 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eløksert/lakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005 |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 600 mm |
| Høydeenheter | 24 HE |
| Høydeenheter | 24 HE |
| Utførelse tak | én del, lukket |
| Design av bakdøren | Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler |
| Design av inngangsdøren | Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler |
| Utforming av profilskinner | uten |
| Utførelse av gulv | Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket |
| Utforming posisjon profilskinner | uten |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger |
| IK-kode | IK08 |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 49,62 kg |
| Bruttovekt | 50,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 125,2 kg CO2 eq (Cat B) |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Negative Certificate Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |