

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5381.830

Kabelrangeringskapsling VX IT

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5381.830 - Kabelrangeringskapsling VX IT

For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.



Funksjoner

Art.nr	VX 5381.830
Produktbeskrivelse	For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.
Fordeler	Optimalt feste av overflødige kabler og strukturert kabelhåndtering
Anvendelsesområder	Som kabelrangeringskapsling mellom fullt bestykkede nettverks- og serverracker Som tom kapsling for symmetrisk utjevning i kald-/varmgangsskott ved ulikt antall LCP-er i to skaprekker Som plassholder for enkel etterutrustning av LCP-installasjoner
Materiale	Stålplate Aluminium
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme med front- og bakdør Aluminiumsdør foran, lukket med svart designpanel, 180° hengsel Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 3 VX system-chassis hver montert til venstre og høyre
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm
Utførelse	Kabelrangeringskapsling
Henvisning	For oppstilling på begynnelsen/slutten av en skaprekke trenger man en sidevegg
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	69,4 kg
Bruttovekt	84,4 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX IT kablingsstativ, BHT 300x2000x1200

Godkjenninger

Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring