


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.252

Montasjeramme, 19" (482,6 mm)

Stat: 12.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.252 - Montasjeramme, 19" (482,6 mm) for TS, TS IT

For utbygging av fremre og bakre 19" (482,6 mm)-nivå, den sveisede 19" (482,6 mm)-montasjerammen kan festes dybdevariabelt.



Funksjoner

Art.nr	DK 5501.252
Produktbeskrivelse	Sveiset 482,6 mm (19")-montasjeramme for integrering av 482,6 mm (19")montasjenivå innenfor et TS rammeverk. Profilerings analog TS IT for fullstendig systemkompatibilitet, inkl. verktøyfri montasje. Dybdevariabelt feste mellom tak- og bunnramme. Enkelte høydeenheter er nummerert toveis. Montasjeramme foran, forberedt for integrering av kabelhåndtering og Dynamic Rack Control (RFID), montasjeramme bak for plassbesparende integrering av PDU-strømskinnen, tosidig i Zero-U-Space.
Materiale	Stålplate
Overflate	Grunnet
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Høydeenheter	38 HE
Monteringsposisjon	foran
Belastning	Inntil 15.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.

Funksjoner

Henvisning	Det utvendige montasjenivået til skaprammestativet blir beholdt for videre utbygginger, omgripende avdelinger ved hjelp av luftbaffel er mulig
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT Bredde: 800 mm Høyde: 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	13
Bruttvekt	14
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177716438
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261