

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.310 Bunnfeste

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.310 - Bunnfeste for TS IT

For montering av bunnplatemoduler.

Funksjoner

Art.nr	DK 5501.310
Produktbeskrivelse	For montering av bunnplatemoduler.
Fordeler	Montasje eller fastskruing uten verktøy. Enkel ettermontering og kombinasjon med vippebeskyttelse er mulig.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 festeskiner inkl. festemateriell.
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,28 kg
Bruttovekt	1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK bunnfeste, 2 festeskiner inkl. festemateriell, D: 800 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, RAL 7035