

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel

Stat: 13.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.



Funksjoner

Art.nr	DK 5501.480
Fordeler	Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene. Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festenivået For å støtte tunge komponenter For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Belastning	1500 N
Henvisning	Effektiv flate per side 25 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: TS IT VX IT TE TX CableNet
Nivå-avstand	600 - 900 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	3,2 kg
Bruttvekt	3,74 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Glideskinner, flate bredde: 25 mm, dybdevariabel , 150 kg, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 600-900 mm