

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

Luftbaffle for TS IT 19"-profilskiner

Stat: 24.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.835 - Luftbaffel for TS IT 19"-profilskinner

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.



Funksjoner

Art.nr	DK 5501.835
Produktbeskrivelse	Med børstelist helt rundt for kollisjonsfri tetting ved installerte skinner på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder	For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale	Stålplate Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	2 vertikale paneler 2 horisontale paneler 4 børstelister 4 deler i PU-celleplast Inkl. festemateriell 6 blindpanel, 1 U
Montasjetips	De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene. Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.

Funksjoner

Passer for	Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8,74 kg
Bruttovekt	9,2 kg
Tolltariffnummer	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK Luftbaffel, BxH: 800x2200 mm, for TS IT 482.6 mm (19")- profilsinner