

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.885

## Luftbaffle for TS IT 19"- montasjerammer

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.885 - Luftbaffel for TS IT 19"-montasjerammer

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5501.885
Produktbeskrivelse	Med børstelist helt rundt for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder	For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale	Stålplate Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	2 vertikale paneler 2 horisontale paneler 4 børstelister Inkl. festemateriell 2 blindpanel, 3 HE
Montasjetips	De vertikale og horisontale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
Passer for	Bredde: 800 mm Høyde: 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

Nettovekt	5,5 kg
Bruttovekt	6 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK Luftbaffel, BxH: 800x1800 mm, for TS IT 482.6 mm (19")- montasjerammes