



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020

Vifteplate

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Vifteplate for VX IT, TS IT, TX CableNet

Avhengig av utførelse for aktiv lufting av VX IT, TS IT eller TE 8000.



Funksjoner

Art.nr	DK 5502.020
Produktbeskrivelse	For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
Anvendelsesområder	For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	1 vifteenhet 2 vifter 1 temperaturregulator Tilkoblingskabel, åpen Inkl. festemateriell
Lufteffekt per vifte (frittblåsende)	160/180
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner	Bredde: 340 mm Høyde: 54 mm Dybde: 550 mm
Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)	1514
Monteringsmuligheter	I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000

Funksjoner

Henvisning	Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg
Lydtrykknivå per vifte	37 dB(A)
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT
Driftstemperaturområde	5 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,3 kg
Bruttovekt	4,38 kg
Tolltariffnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK vifteplate, for bruk i takplaten, inkl. 2 vifter, utvidbar til maks. 6 vifter, B×H×D: 340x59x550 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------