

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.305

## Skuff

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.305 - Skuff for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

For feste på profilskiner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskiner for plassering av stykklist, driftshåndbøker og mindre ting.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5502.305
Produktbeskrivelse	For feste på profilskiner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskiner for plassering av stykklist, driftshåndbøker og mindre ting. Den lille utførelsen til 2 HE-variantene egner seg også for montering inne i en svingramme.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Komplett montert Sikkerhetslås 12321
Lysåpning dybde	419 mm
Lysåpning bredde	411 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,406 kg
Bruttovekt	6,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Skuff, 2 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå, innbyggingsdybde: 427 mm, RAL 9005