


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.340

Bunnplate, éndelt, ventilert

Stat: 15.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.340 - Bunnplate, éndelt, ventilert for TS IT

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.



Funksjoner

Art.nr	DK 5502.340
Produktbeskrivelse	For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
Materiale	Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Skum
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak Filtermatte Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS IT Bredde: 600 mm Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,95 kg
Bruttovekt	5,34 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Bunnplater, éndelt, ventilert, BxD: 600x1000 mm, for TS, TS IT