

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.530 Bunnplate

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.530 - Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Funksjoner

Art.nr	DK 5502.530
Utførelse	Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse	Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Ved valg av nødvendige modulplater til utfylling av bunnområdet må man i tillegg ta hensyn til opplysningene i monteringsveiledningen om bunnfeste.
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Bredde: 800 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,356 kg
Bruttovekt	6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, bunnplate lukket, med skyveplate, flerdelt, BxD 800x800 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, galvanisert