

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.530 Bunnplate

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.530 - Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Funksjoner

Art.nr	DK 5502.530
Utførelse	Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse	Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Bredde: 800 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,356 kg
Bruttovekt	6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, bunnplate lukket, med skyveplate, flerdelt, BxD 800x800 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, galvanisert