

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.550 Bunnplate

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.550 - Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5502.550
Utførelse	Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse	Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Bredde: 800 mm Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,94 kg
Bruttovekt	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, bunnplate lukket, med skyveplate, flerdelt, BxD 800x1000 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, galvanisert