

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5504.131

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5504.131 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, IP 55, med 19"-montasjerammer

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjerammer for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner med kapslingsgrad IP 55.

Funksjoner

Art.nr	DK 5504.131
Materiale	Stålplate Aluminium Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 1.000 mm

Funksjoner

Høydeenheter	24 HE
Høydeenheter	24 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	87 mm / 165 mm
Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Design doors	lukket, IP 55
Utførelse 19"-nivå(er)	Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	105 kg
Bruttovekt	110,6 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x1200x1000 mm, 24 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005., BHD: 800x1200x1000 mm, 24 HE, IP 55

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate Kapslingsgrad
Forklaringer	Samsvarserklæring
