

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 11.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, IP 55, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1 500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner med kapslingsgrad IP55.

Funksjoner

Art.nr	DK 5507.130
Materiale	Stålplate Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dører og takplate 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Takplate, én del, lukket
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	545 mm
Belastning	15 000 N

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Henvisning til best.nr.	Ved enkeltoppstilling bestilles skapet med ferdigmonterte og fastskrudde sidevegger
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	112.5
Bruttvekt	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

Godkjenninger

Sertifikater	Kapslingsgrad
--------------	---------------