

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, forhåndsmontert, med 19"-svingramme

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Praksisorientert utrustning og forhåndsmontering inkludert. 19" innvendig utbygging med 19" store svingrammer for direkte tilgang til baksiden av 19" komponenter takket være en åpningsvinkel på 130°.

Funksjoner

Art.nr	DK 5507.170
Materiale	Stålplate Aluminium Sokkelhjørneprofil: Stålplate Sokkelpanel foran/bak: Stålplate Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dør, bakvegg og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer, flate deler og innvendig utbygging: RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dør og takplate Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Bakvegg i stålplate Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate Bunnfeste Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak Svingramme stor, med sidepanel for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter samtidig som man utnytter hele skaphøyden, 130° Sidevegger, én del, låsbare Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt 4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) 4 kabelfangskinner (T-hode) for utvendig montasjenivå, passer for skapdybde (vedlagt) 10 kabelføringsbøyer, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	40 HE
Høydeenheter	40 HE
Høyde inkl. sokkel	2 100 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	147 mm
Design doors	Bakvegg
Utførelse 19"-nivå(er)	Svingramme 19" (482,6 mm), montert

Funksjoner

Belastning	1 500 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	152,2 kg
Bruttovekt	159,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 40 HE, formontert, Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler, stålplate bakvegg, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, bunn, éndelt, ventilert, Flex-Block sokkel, 100 mm, ventilert, Sidevegger, éndelt, låsbare, 482.6 mm (19") Svingrammer, stor, 130°-hengsler, potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, 4 kabeloppsamlingsskinners, 10 kabelføringsbøyler, Nivåføtter, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, sokkel: RAL9005.

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UR
Forklaringer	Samsvarserklæring