

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5510.131

# Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 14.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5510.131 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, IP 55, med 19"-montasjerammer

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjerammer for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner med kapslingsgrad IP 55.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5510.131
Materiale	Stålplate Aluminium Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm

# Funksjoner

Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	144 mm / 308 mm
Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Design doors	lukket, IP 55
Utførelse 19"-nivå(er)	Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
Henvisning	<p>Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen</p> <p>Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet</p>
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	110 kg
Bruttovekt	117,2 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	<p>Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2000x1200 mm, 42 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.</p>

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate Kapslingsgrad
Forklaringer	Samsvarserklæring

---