

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.790

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.790 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med IP 55, tomt skap

TS IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.

Funksjoner

| | |
|------------------------|---|
| Art.nr | DK 5511.790 |
| Materiale | Stålplate Aluminium |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran (180°) Stålplatedør bak, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm |
| Design doors | lukket, IP 55 |
| Utførelse 19"-nivå(er) | uten 19"-innvendig utbygging |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet |
| Grunnmateriale | Aluminium |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 49,896 kg |
| Bruttovekt | 52,436 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000x1200 mm, 42 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, uten innvendig utbygging, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, farge: kapslingsrammer og flate deler RAL 7035. |

Godkjenninger

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |