

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.141

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.141 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-montasjerammer

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskiner for belastning opp til 1 500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

Funksjoner

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | DK 5515.141 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm |
| Høydeenheter | 47 HE |
| Høydeenheter | 47 HE |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 144 mm / 308 mm |
| Nivåavstand (ved levering) | 745 mm |
| Design doors | Tett |
| Utførelse 19"-nivå(er) | Montasjeramme, 19" (482,6 mm) |
| Belastning | 15 000 N |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Aluminium |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 97 kg |
| Bruttovekt | 108,2 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2200x1200 mm, 47 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005. |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
