



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.181

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.181 - Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-montasjerammer

TS IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

Funksjoner

Art.nr	DK 5516.181
Materiale	Stålplate Aluminium
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm
Høydeenheter	47 HE
Høydeenheter	47 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	147 mm / 305 mm
Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Design doors	ventilert
Utførelse 19"-nivå(er)	Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	95 kg
Bruttovekt	101 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005.

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring
