

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5529.120

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5529.120 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



Funksjoner

| | |
|----------------|--|
| Art.nr | DK 5529.120 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005 |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Leveringsomfang | <p>Skapramme TS 8 med dører og takplate</p> <p>Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler</p> <p>Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E</p> <p>19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste</p> <p>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.</p> <p>Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)</p> <p>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)</p> <p>50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>IPPC-palett</p> <p>Takplate, flere deler, avtakbar, for kabelinnføring bak, på tvers og med dekket utsparing for vifteplate</p> <p>Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler</p> |
| Dimensjoner | <p>Bredde: 600 mm</p> <p>Høyde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 600 mm</p> |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 84 mm / 168 mm |
| Nivåavstand (ved levering) | 345 mm |
| Design doors | Tett |
| Utførelse 19"-nivå(er) | Profilskinner, 19" (482,6 mm) |
| Belastning | 15 000 N |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 80,1 kg |
| Bruttovekt | 82,6 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2000x600 mm, 42 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, for kabelinnføring, bak, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofil foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005. |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |