

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5531.120

# Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 31.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5531.120 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



## Funksjoner

|                |  |
|----------------|--|
| Art.nr         | DK 5531.120  |
| Materiale      | Stålplate<br>Aluminium<br>Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm                                  |
| Overflate      | Skapramme: dyppgrunnet<br>Innvendig utbygging: dyppgrunnet<br>Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035   |
| Farge          | Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035<br>Innvendig utbygging: RAL 9005                              |

# Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Leveringsomfang                          | Skapramme TS 8 med dører og takplate<br>Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler<br>Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E<br>19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste<br>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.<br>Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)<br>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)<br>50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palett<br>Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate<br>Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler |
| Dimensjoner                              | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 2.200 mm<br>Dybde: 800 mm   |
| Høydeenheter                             | 47 HE  |
| Høydeenheter                             | 47 HE  |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 84 mm / 168 mm   |
| Nivåavstand (ved levering)               | 545 mm   |
| Design doors                             | Tett   |
| Utførelse 19"-nivå(er)                   | Profilskinner, 19" (482,6 mm)  |
| Belastning                               | 15 000 N   |
| Henvisning                               | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen  |
| Grunnmateriale                           | Stålplate  |
| Pakkeenhet                               | 1 stk.   |
| Nettovekt                                | 91,5 kg  |
| Bruttovekt                               | 96,2 kg  |

# Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer   | 94032080  |
| ETIM 9             | EC002499  |
| ECLASS 8.0         | 27180207  |
| Produktbeskrivelse | Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2200x800 mm, 47 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005. |

# Godkjenninger

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater  | Overflate          |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring  |