

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5540.245

TX Co-location Racks

Stat: 17.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5540.245 - TX Co-location Racks

IT-verdenen er i endring, og sentralisering av IT i større datasentre er en pågående trend. TX Colo er vårt svar, perfekt skreddersydd for applikasjoner i store datasentre. Takket være den forhåndsdesignede konfigurasjonen er TX Colo klar til umiddelbar bruk, tilpasset din bruk!



Funksjoner

Art.nr	TX 5540.245
Utførelse	Standard
Materiale	Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme og tak: RAL 7035 Dør: RAL 7035 Håndtak og hengsler: RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme med dører og takplate Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler Bakdør av stålplate, delt, ventilert, 130° hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak VX med tallkode Takplate, med kabelgjennomføring i hele skapets dybde på venstre og høyre side Skillevegg, montert på venstre side av skapet 150 mm kabelbrett, montert på baksiden av skapets høyre side 10 x burmutter inkl. skrue (vedlagt) Jordingstilbehør (løst vedlagt) Profilskinner, 19" (482,6 mm) Luftbaffel Rekkemonteringssett (vedlagt løst)
Materialtykkelse dør	1,2 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.450 mm Dybde: 1.200 mm
Høydeenheter	52 HE
Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-feste	600 mm bredt skap med montasjevinkel skrudd fast opp og nede på rammeverket
Utførelse	Standard
Utførelse tak	Takplate, med kabelgjennomføring i hele skapets dybde på venstre og høyre side
Design doors	Ventilerte dører
Design av bakdøren	Stålplatedør, ventilert todelt Ventilert flate i platedel ca. 78 %

Funksjoner

Design av inngangsdøren	Stålplatedør, ventilert Aluminiums-stålplatedør, ventilert Én del Ventilert flate i platedel ca. 78 %
Utførelse av gulv	åpen
Utforming posisjon profilskinner	19"-nivå foran og bak
Belastning	15 000 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	125 kg
Bruttovekt	132 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TX co-location serverskap, BHD: 600x2450x1200 mm, 52 HE, stålplatedør ventilert foran, stålplatedør ventilert bak, vertikalt delt, 130°-hengsler foran og bak

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---