

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.580 Systemskap SE 8

Stat: 21.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.580 - Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Funksjoner

Art.nr	SE 5830.580
Produktbeskrivelse	Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunn: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket Bunn: dyppgrunnet og pulverbelagt, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate Gulv, helt Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskiner 18 x 38 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

Funksjoner

Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Antall dører	1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	100.5
Bruttvekt	103.6
EAN	4028177696723
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK