

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.580 Systemskap SE 8

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.580 - Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Funksjoner

Art.nr	SE 5834.580
Produktbeskrivelse	Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunn: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket Bunn: dyppgrunnet og pulverbelagt, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate Gulv, helt Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

Funksjoner

Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Antall dører	1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	151,9 kg
Bruttovekt	156,6 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Systemskap, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK