

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5841.500 Systemskap SE 8

Stat: 08.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5841.500 - Systemskap SE 8

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.



## Funksjoner

Art.nr	SE 5841.500
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Montasjeplate Bunnplater Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskiner 18 x 38 mm Bakvegg, én del

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	1.099 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antall dører	2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	168,5 kg
Bruttovekt	173,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Systemskap, BHD: 1200x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, todelt

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK