

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Systemskap SE 8

Stat: 03.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4X

Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4X. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Funksjoner

Art.nr	SE 5850.580
Produktbeskrivelse	Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale	Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, bakvegg og dør: Børstet, ruhet 400 Montasjeplate: forsinket Bunn: blank
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Avtagbar bakvegg Montasjeplate Gulv, helt Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskiner 18 x 38 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.496 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Henvisning	På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.

Funksjoner

Grunnmateriale	Rustfritt stål
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	92.4
Bruttovekt	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK