

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.600 Systemskap VX SE

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.600 - Systemskap VX SE Rustfritt stål

Enkeltskap i rustfritt stål med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Skapbredder fra 600 til 1200 mm. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger.



Funksjoner

| | |
|-----------------|--|
| Art.nr | SE 5850.600 |
| Materiale | Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400 Bunnplater: blank Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Avtagbar bakvegg Montasjeplate Bunnplater Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 400 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 499 mm x 1.496 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antall dører | 1 |
| Henvisning | På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging. |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 86,7 kg |
| Bruttovekt | 87,6 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

Godkjenninger

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |
