

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5854.500 Systemskap SE 8

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5854.500 - Systemskap SE 8 Rustfritt stål

Skapbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.



## Funksjoner

Art.nr	SE 5854.500
Produktbeskrivelse	Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS 8 innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale	Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400 Bunnplater: blank Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Avtagbar bakvegg Montasjeplate Bunnplater Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm

# Funksjoner

Mål montasjeplate (B x H)	899 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antall dører	1
Henvisning	På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale	Rustfritt stål
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	133 kg
Bruttovekt	140,4 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Systemskap, BHD: 1000x1800x400 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, endelt

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK