

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6112.500 Gulvsøyle, liten

Stat: 22.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6112.500 - Gulvsøyle, liten

Gulvsøylar, små, egnet for tunge overbygg.



Funksjoner

Art.nr	CP 6112.500
Produktbeskrivelse	De sveisede alternativene til gulvfoten, komplett. For tunge overbygg.
Materiale	Stål
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Width base plate	480 mm
Height base plate	12 mm
Depth base plate	480 mm
Material thickness pedestal	4 mm
Pedestal tube cross-section depth	60 mm
Pedestal tube cross-section width	100 mm
Belastning (statisk)	80 kg
Dimensjoner	Høyde: 1.159 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	30,5 kg

Funksjoner

Bruttovekt	32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Produktbeskrivelse	CP Gulvsøyle, liten, CP 120, BHD: 500x1150x500 mm