

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6147.000

Gulvteste

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6147.000 - Gulvfeste

Braketter for fastmontering nedenfra på føttene med skruer M12 med forsenket hode.

Funksjoner

Art.nr	CP 6147.000
Produktbeskrivelse	Braketter for fastmontering nedenfra på føttene med skruer M12 med forsenket hode. Valgfri montering forover hhv. innover eller på motstående side, med Ø 11 mm utsparing for skruemontering i gulvet.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. skruer M12 med forsenket hode.
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,452 kg
Bruttovekt	0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Produktbeskrivelse	CP Gulvfeste, braketter for fastmontering nedenfra på føttene